



Art.-Nr.: 10.01.01.14285



SUF 3 NBR-55 SC010

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	3.00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	2.00 mm
Высота H	3.50 mm
Диаметр головки Dk	4.2 mm
Внутренний диаметр d	1.40 mm
Ход пружины Z	0.3 mm
Диаметр Ds	3.0 mm
Диаметр Dmax(S)	3.7 mm

Конструктивные данные SUF 3 NBR-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14285



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	8.0 mm
Сила отрыва	0.30 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	0.30 N
Вес	0.0 g
Объем	0.003 cm ³
размер	3.00
Семейство продуктов	SUF
Семейство ниппелей с интерфейсом	SC010

Примечание: Всасывающая сила: Указанные всасывающие силы являются теоретическими значениями при вакууме -0,6 бар и при гладкой, сухой и ровной поверхности заготовки - они не включают в себя фактор безопасности Диаметр шланга: Рекомендуемый диаметр шланга относится к длине шланга около 2 м.



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14285



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.14285

Тип		Номер товара
Соединитель Schmalz	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249

