Aspiratore piatto (tondo)

# SUF 3 SI-55 SC010

Art.-Nr.: 10.01.01.14287



SUF 3 SI-55 SC010

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura | 3,00 |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |




Dati di costruzione SUF 3 SI-55 SC010

## Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Altezza H2 | 2,00 mm |
| Altezza H | 3,50 mm |
| Diametro della testa Dk | 4,2 mm |
| Diametro interno d | 1,40 mm |
| Freccia elastica Z | 0,3 mm |
| Diametro Ds | 3,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 3,7 mm |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Aspiratore piatto (tondo)

# SUF 3 SI-55 SC010

Art.-Nr.: 10.01.01.14287

## Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 8,0 mm |
| Forza di strappo | 0,30 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 0,30 N |
| Peso | 0,0 g |
| Volume | 0,003 $cm^3$ |
| Misura | 3,00 |
| Famiglia di prodotti | SUF |
| Famiglia di nippli d'interfaccia | SC010 |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.01.01.14287**

## Ordinare gli accessori dati 10.01.01.14287

| Typ | | codice articolo |
|---|---|---|
| Schmalz-Connector | SC 010 M3-AG | 10.01.06.04249 |



**Contattare Schmalz:** Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it