


SUF 3 NBR-ESD-55 SC010

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	3,00



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	2,00 mm
Hauteur H	3,50 mm
Diamètre de la tête Dk	4,2 mm
Diamètre intérieur d	1,40 mm
Allongement du ressort Z	0,3 mm
Diamètre Ds	3,0 mm
Diamètre Dmax(S)	3,7 mm

Données de construction SUF 3 NBR-ESD-55 SC010



Art.-Nr.: 10.01.01.14289

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	0,30 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,30 N
Poids propre	0,04 g
Volume	0,003 cm ³
Taille	3,00
Famille de produits	SUF
Famille d'insert d'interface	SC010

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14289

**Données de commande accessoires 10.01.01.14289**

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG
	10.01.06.04249

