




SFF 10 NBR-ESD-55 SC030

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	10,00
Nombre de soufflets	0,0



Données de construction SFF 10 NBR-ESD-55 SC030

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,20 mm
Hauteur H	10,40 mm
Diamètre de la tête Dk	9,3 mm
Diamètre intérieur d1	7,3 mm
Diamètre intérieur d	5,50 mm
Allongement du ressort Z	0,7 mm
Diamètre Ds	10,0 mm
Hauteur H3	5,90 mm
Diamètre Dmax(S)	11,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14328

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 030
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	8,0 mm
Force de rupture	3,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	2,70 N
Poids propre	0,40 g
Volume	0,245 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14328

**Données de commande accessoires 10.01.01.14328**

Typ	Nombre d'article
Schmalz-Connector	10.01.06.02802

