




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Nombre de soufflets	0,0

SFF 15 NBR-ESD-55 SC040



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	12,50 mm
Diamètre de la tête Dk	13,0 mm
Diamètre intérieur d1	10,4 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	1,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Hauteur H3	6,80 mm
Diamètre Dmax(S)	16,0 mm

Données de construction SFF 15 NBR-ESD-55 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.14329

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	12,5 mm
Force de rupture	5,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,80 N
Poids propre	0,9 g
Volume	0,599 cm ³
Taille	15,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14329

**Données de commande des accessoires 10.01.01.14329**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

