

Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 15 NBR-ESD-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.14329



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	15.00
Körük Sayısı	0.0

SFF 15 NBR-ESD-55 SC040



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.70 mm
Yükseklik H	12.50 mm
Kafa çapı Dk	13.0 mm
İç çap d1	10.4 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	1.0 mm
Çap Ds	15.0 mm
Yükseklik H3	6.80 mm
Çap Dmax(S)	16.0 mm

Tasarım verileri SFF 15 NBR-ESD-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14329

Art.-Nr.: 10.01.01.14329

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	12.5 mm
Çekme kuvveti	5.80 N
Emme kuvveti (-600mbar)	5.80 N
Ağırlık	0.9 g
Cilt	0.599 cm ³
Boyut	15.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14329

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.14329**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

