



SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Boyut	160.00
içerir	Vidalı tapa
Vantuz alanı	226 cm ²

Vakum plakası SUF (sızdırmazlık halkası + destek plakası) önceden monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- DR-SUF tipi sızdırmazlık halkası - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
- Çeşitli dişlere sahip güçlendirilmiş plastik destek plakası

Mevcut yedek parçalar: sızdırmazlık halkası DR-SUF

Mevcut aksesuarlar: dokunmatik valf TV, ekran



Tasarım verileri SUF 160 NBR-60 G1/2-IG VRS

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	32.50 mm
Yükseklik H	30.00 mm
d2	130.0 mm
Diş G1	G1/2"-F
Diş uzunluğu LG1	14.0 mm
Diş G2	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG2	11.8 mm
Diş uzunluğu LG3	11.1 mm
Dmk	66.5 mm
Yay stroku Z	9.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14330

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	12.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	400.0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	1200.00 N
Ağırlık	387.0 g
Cilt	176.000 cm ³
Boyut	160.00
Emme kuvveti d2	790.00 N
Ürün ailesi	SUF

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14330

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.14330**

Typ	Ürün numarası
Elek, yuvarlak	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06
Elek, yuvarlak	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07
Koruma Kapakları	PC 175
Touch Valve	TV G1/4-AG 12

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14330**

Typ	Ürün numarası
SUF vakum plakası için sızdırmazlık halkası	DR-SUF 160 NBR-60

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14330