

Ventosa plana (redonda)

PFG 1 NBR-ESD-55 N001


Art.-Nr.: 10.01.01.14345



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	1,00

PFG 1 NBR-ESD-55 N001



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	1,60 mm
Diámetro de la cabeza Dk	1,2 mm
Diámetro interior d	0,80 mm
Recorrido de resorte Z	0,1 mm
Diámetro Ds	1,0 mm
Diámetro Dmax(S)	1,2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño PFG 1 NBR-ESD-55 N001



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14345

Art.-Nr.: 10.01.01.14345

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 001
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,03 N
Peso	0,03 g
Volumen	0,001 cm ³
Tamaño	1,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14345

**Artículo descatalogado**

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2026**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.01.14014 SUF 1 NBR-ESD-55 SC010**

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.14345**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N001 M3-AG DN40
	10.01.01.00315

