



SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	125,00
Surface de ventouse	136 cm ²


La plaque d'aspiration SUF (bague d'étanchéité + plaque de support) est fournie pré-assemblée. Le produit se compose de :

- Une bague d'étanchéité type DR-SUF : Une pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Un plaque de support en plastique renforcé avec différents filetages

Pièces détachées disponibles : Bague d'étanchéité DR-SUF

Accessoires disponibles : vanne tactile TV, filtre

Données de construction



Données de construction SUF 125 NBR-60 G1/4-IG

Attribut	Valeur
Longueur L2	22,00 mm
Hauteur H	29,00 mm
d2	98,0 mm
Filetage G1	G1/4"-F
Longueur du filetage LG1	11,8 mm
Filetage G2	G1/8"-F
Longueur du filetage LG2	9,5 mm
Allongement du ressort Z	8,0 mm
Diamètre Ds	125,0 mm
Diamètre Dmax(S)	132,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14521

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	9,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	250,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	730,00 N
Poids propre	193,0 g
Volume	96,000 cm ³
Taille	125,00
Force d'aspiration d2	450,00 N
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14521

**Données de commande des accessoires 10.01.01.14521**

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Housses de protection	PC 150	10.01.01.13087
Palpeur mécanique	TV G1/8-AG 10	10.05.10.00088

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14521**

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SUF	DR-SUF 125 NBR-60	10.01.01.14319

