



SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	160,00
Superficie ventosa	226 cm ²

La piastra di aspirazione SUF (anello di tenuta + piastra portante) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Anello di tenuta tipo DR-SUF - elastomero, disponibile con diversi diametri
- Piastra portante in plastica rinforzata con svariate filettature

Pezzi di ricambio disponibili: Anello di tenuta DR-SUF

Accessori disponibili: Valvola a impulsi TV, chiusura



Dati di costruzione SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	32,50 mm
Altezza H	30,00 mm
d2	130,0 mm
Filettatura G1	G1/2"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	14,0 mm
Filettatura G2	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	11,8 mm
Lunghezza della filettatura LG3	11,1 mm
Dmk	66,5 mm
Freccia elastica Z	9,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14522

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	12,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	400,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	1.200,00 N
Peso	380,0 g
Volume	176,000 cm ³
Misura	160,00
Forza di presa d2	790,00 N
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14522

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.14522**

Typ		codice articolo
Filtro tondo	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Filtro tondo	SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07	10.07.01.00211
Rivestimenti di protezione	PC 175	10.01.01.13088
Valvola ad impulsi	TV G1/4-AG 12	10.05.10.00086

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14522**

Typ		codice articolo
Anello tenuta piastra aspiraz. SUF	DR-SUF 160 NBR-60	10.01.01.14327

