

Art.-Nr.: 10.01.01.14523



SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Données techniques


Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	210,00
Surface de ventouse	380 cm ²

La plaque d'aspiration SUF (bague d'étanchéité + plaque de support) est fournie pré-assemblée. Le produit se compose de :

- Une bague d'étanchéité type DR-SUF : Une pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Un plaque de support en plastique renforcé avec différents filetages

Pièces détachées disponibles : Bague d'étanchéité DR-SUF

Accessoires disponibles : vanne tactile TV, filtre



Données de construction SUF 210 NBR-60 G1/2-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	46,50 mm
Hauteur H	32,00 mm
d2	172,9 mm
Filetage G1	G1/2"-F
Longueur du filetage LG1	12,2 mm
Filetage G2	G1/4"-F
Longueur du filetage LG2	11,8 mm
Longueur du filetage LG3	11,1 mm
Dmk	100,0 mm
Allongement du ressort Z	11,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14523

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	12,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	750,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	2.070,00 N
Poids propre	539,0 g
Volume	362,000 cm ³
Taille	210,00
Force d'aspiration d2	1.400,00 N
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14523

**Données de commande des accessoires 10.01.01.14523**

Typ		num
Tamis (rond)	SIEB 27x1 MS-A2 100 0.1/0.06	10.07.01.00110
Housses de protection	PC 250	10.01.01.13090
Palpeur mécanique	TV G1/4-AG 12	10.05.10.00086

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14523**

Typ		num
Bague d'étanch. p. vent. plate SUF	DR-SUF 210 NBR-60	10.01.01.13846

