




## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Taille                         | 15,00                      |

SFF 15 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventouse SFF (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF, insert de connexion SC



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 17,50 mm |
| Diamètre nominal dn      | 1,80 mm  |
| Longueur du filetage LG1 | 4,7 mm   |
| Taille de la clé SW1     | 10,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 1,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 15,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 16,0 mm  |
| Filetage G1              | M5-AG    |

Données de construction SFF 15 NBR-ESD-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14536

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Force de rupture               | 5,80 N                     |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 5,80 N                     |
| Poids propre                   | 2,10 g                     |
| Volume                         | 0,600 cm <sup>3</sup>      |
| Taille                         | 15,00                      |
| Nombre de soufflets            | 0,0                        |
| Famille de produits            | SFF                        |

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14536](http://www.schmalz.com/10.01.01.14536)

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14536**

| Typ                    |                         | Nombre d'article |
|------------------------|-------------------------|------------------|
| Ventouse plate (ronde) | SFF 15 NBR-ESD-55 SC040 | 10.01.01.14329   |
| Schmalz-Connector      | SC 040 M5-AG            | 10.01.06.04346   |

