




## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A             |
| Tamaño                        | 15,00                    |

SFF 15 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC



## Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 17,50 mm |
| Diámetro nominal dn    | 1,80 mm  |
| Longitud de rosca LG1  | 4,7 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 10,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 1,0 mm   |
| Diámetro Ds            | 15,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 16,0 mm  |
| Rosca G1               | M5-AG    |

Datos de diseño SFF 15 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14536

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                    |
|----------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa              | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A             |
| Fuerza de arranque               | 5,80 N                   |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 5,80 N                   |
| Peso                             | 2,10 g                   |
| Volumen                          | 0,600 cm <sup>3</sup>    |
| Tamaño                           | 15,00                    |
| Número de pliegues               | 0,0                      |
| Familia de productos             | SFF                      |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14536](http://www.schmalz.com/10.01.01.14536)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14536**

| Typ                     |                         | Número de artículo |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Ventosa plana (redonda) | SFF 15 NBR-ESD-55 SC040 | 10.01.01.14329     |
| Schmalz-Connector       | SC 040 M5-AG            | 10.01.06.04346     |

