

Ventosa piatta (tonda)

SFF 20 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14621




Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura | 20,00 |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |

SFF 20 SI-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H | 18,80 mm |
| Diametro nominale dn | 4,00 mm |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 10,0 mm |
| Misura della chiave SW1 | 17,0 mm |
| Freccia elastica Z | 1,3 mm |
| Diametro Ds | 20,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 21,0 mm |
| Filettatura G1 | G1/4-AG |

Dati di costruzione SFF 20 SI-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14621

1

Ventosa piatta (tonda)

SFF 20 SI-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14621



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Forza di strappo | 11,80 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 11,60 N |
| Peso | 8,6 g |
| Volume | 0,800 cm ³ |
| Misura | 20,00 |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Famiglia di prodotti | SFF |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14621



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14621

| Typ | | codice articolo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo) | SFF 20 SI-55 SC040 | 10.01.01.13747 |
| Schmalz-Connector | SC 040 G1/4-AG | 10.01.06.03414 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14621