

Ventouse plate (ronde)

SFF 40 NBR-ESD-55 SC050

Art.-Nr.: 10.01.01.14637



SFF 40 NBR-ESD-55 SC050

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	6,60 mm
Hauteur H	19,00 mm
Diamètre de la tête Dk	21,9 mm
Diamètre intérieur d1	17,1 mm
Diamètre intérieur d	11,40 mm
Allongement du ressort Z	2,7 mm
Diamètre Ds	40,0 mm
Hauteur H3	9,50 mm
Diamètre Dmax(S)	42,0 mm

Données de construction SFF 40 NBR-ESD-55 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14637

Art.-Nr.: 10.01.01.14637

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 050
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	45,0 mm
Force de rupture	47,40 N
Force d'aspiration (-600mbar)	47,40 N
Poids propre	6,70 g
Volume	4,331 cm ³
Taille	40,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14637

**Données de commande accessoires 10.01.01.14637**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14637**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

