

Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 40 NBR-ESD-55 SC050



Art.-Nr.: 10.01.01.14637



SFF 40 NBR-ESD-55 SC050

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	40,00
Körük Sayısı	0,0

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	6,60 mm
Yükseklik H	19,00 mm
Kafa çapı Dk	21,9 mm
İç çap d1	17,1 mm
İç çap d	11,40 mm
Yay stroku Z	2,7 mm
Çap Ds	40,0 mm
Yükseklik H3	9,50 mm
Çap Dmax(S)	42,0 mm

Tasarım verileri SFF 40 NBR-ESD-55 SC050



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14637

Art.-Nr.: 10.01.01.14637

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 050
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	45,0 mm
Çekme kuvveti	47,40 N
Emme kuvveti (-600mbar)	47,40 N
Ağırlık	6,70 g
Cilt	4,331 cm ³
Boyut	40,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14637

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14637**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-AG SW410
Schmalz-Konnektör	SC 050 G1/4-IG SW410

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14637**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 M5-AG

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14637