


SBS 10 SF M5-IG ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 10 SF M5-IG ESD/AL

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil	Standart Akış
Basıncılı hava bağlantısı	M5-F
Çap	10.0 mm
Malzeme	ESD/AL


Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H1	17.40 mm
Yükseklik H	17.00 mm
Dış çap D	10.00 mm
Dış G1	M5-F
Dış uzunluğu LG1	5.0 mm
Dış G2	G1/8"-M
Anahtar boyutu SW1	14.0 mm
Anahtar boyutu SW3	9.0 mm


Art.-Nr.: 10.01.01.14668

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	7.5 g
Hava tüketimi [l/dak]	85.0 l/min
Hava tüketimi	5.100 m³/h
Tutma kuvveti	1.4 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Performans verileri**

Hava tüketimi



Tutma kuvveti

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.14668

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS-ESD 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS-ESD 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS-ESD 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14668**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.14668**

Typ	Ürün numarası
Çapraz giriş bağlantısı	HTR-STA 47 1N D10/16 FL 10.08.03.00085

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14668**

Typ	Ürün numarası
Friction ring	REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55 10.01.01.14669

