

Art.-Nr.: 10.01.01.14669



REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Construction de l'utilisation	Ventouse à coussin d'air
Diamètre extérieur D	10,00 mm
Diamètre intérieur d	5,70 mm
Taille	10

Données de construction REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	2,60 mm
Diamètre extérieur D	10,00 mm



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14669

