

Art.-Nr.: 10.01.01.14669



REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Diseño de aplicación	Ventosa flotante
Diámetro exterior D	10,00 mm
Diámetro interior d	5,70 mm
Tamaño	10

Datos de diseño REIB-RING SBS 10 NBR-ESD-55

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	2,60 mm
Diámetro exterior D	10,00 mm

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14669WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14669