




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	10,00

SFF 10 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventouse SFF (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	15,40 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	0,7 mm
Diamètre Ds	10,0 mm
Diamètre Dmax(S)	11,0 mm
Filetage G1	M5-AG

Données de construction SFF 10 NBR-ESD-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14671

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	3,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	2,70 N
Poids propre	1,60 g
Volume	0,250 cm ³
Taille	10,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14671

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14671**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	SFF 10 NBR-ESD-55 SC030	10.01.01.14328
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

