

Ventosa plana (redonda)

## SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14673




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	20,00

SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	26,80 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,3 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Diámetro Dmax(S)	21,0 mm
Rosca G1	G1/8-IG

Datos de diseño SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14673](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14673)

1

Ventosa plana (redonda)

## SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14673



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	11,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	11,60 N
Peso	6,7 g
Volumen	0,800 cm <sup>3</sup>
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14673](http://www.schmalz.com/10.01.01.14673)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14673

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	SFF 20 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14631
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14673](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14673)