

Ventouse plate (ronde)

## SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14673




### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	20,00

SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	26,80 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,3 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm
Filetage G1	G1/8-IG

Données de construction SFF 20 NBR-ESD-55 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14673](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14673)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14673

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	11,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	11,60 N
Poids propre	6,7 g
Volume	0,800 cm <sup>3</sup>
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14673](http://www.schmalz.com/10.01.01.14673)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14673**

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	SFF 20 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14631
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

