

Ventosa piatta (tonda)

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14674



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	25,00

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	19,20 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,7 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm
Filettatura G1	G1/8-AG

Dati di costruzione SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14674

Art.-Nr.: 10.01.01.14674

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	17,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	17,90 N
Peso	6,1 g
Volume	1,200 cm ³
Misura	25,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14674

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14674**

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SFF 25 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14633
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

