

Ventosa piatta (tonda)

## SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14675




SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	25,00



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	27,20 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,7 mm
Diametro Ds	25,0 mm
Diametro Dmax(S)	26,5 mm
Filettatura G1	G1/8-IG

Dati di costruzione SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14675

1

Ventosa piatta (tonda)

## SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14675



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	17,90 N
Forza di presa (-600 mbar)	17,90 N
Peso	7,10 g
Volume	1,200 cm <sup>3</sup>
Misura	25,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14675](http://www.schmalz.com/10.01.01.14675)



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14675

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.14633
Schmalz-Connector	10.01.06.02482



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14675](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14675)

2