

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.14675



SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	25,00

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	27,20 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,7 mm
Diamètre Ds	25,0 mm
Diamètre Dmax(S)	26,5 mm
Filetage G1	G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14675

1

Ventouse plate (ronde)

SFF 25 NBR-ESD-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14675



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR-ESD
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	17,90 N
Force d'aspiration (-600mbar)	17,90 N
Poids propre	7,10 g
Volume	1,200 cm ³
Taille	25,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14675



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14675

Typ	Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	10.01.01.14633
Schmalz-Connector	10.01.06.02482



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14675

2