

Ventosa piatta (tonda)

## SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14676




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	30,00

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	19,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Filettatura G1	G1/4-AG

Dati di costruzione SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14676](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14676)

1

Ventosa piatta (tonda)

## SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14676



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR-ESD
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	25,10 N
Forza di presa (-600 mbar)	25,10 N
Peso	9,8 g
Volume	1,700 cm <sup>3</sup>
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14676](http://www.schmalz.com/10.01.01.14676)



### Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14676

Typ		codice articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SFF 30 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14635
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14676](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14676)