

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14676




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	30,00

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	19,50 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm
Rosca G1	G1/4-AG

Datos de diseño SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14676

Art.-Nr.: 10.01.01.14676

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR-ESD
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	25,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,10 N
Peso	9,8 g
Volumen	1,700 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14676

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14676**

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	SFF 30 NBR-ESD-55 SC040	10.01.01.14635
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414

