




## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Taille                         | 30,00                      |

SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H                | 19,50 mm |
| Diamètre nominal dn      | 4,00 mm  |
| Longueur du filetage LG1 | 10,0 mm  |
| Taille de la clé SW1     | 17,0 mm  |
| Allongement du ressort Z | 2,0 mm   |
| Diamètre Ds              | 30,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 31,5 mm  |
| Filetage G1              | G1/4-AG  |

Données de construction SFF 30 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14676

**Données techniques**

| Attribut                       | Valeur                     |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matière de la ventouse         | Caoutchouc nitrile NBR-ESD |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Force de rupture               | 25,10 N                    |
| Force d'aspiration (-600mbar)  | 25,10 N                    |
| Poids propre                   | 9,8 g                      |
| Volume                         | 1,700 cm <sup>3</sup>      |
| Taille                         | 30,00                      |
| Nombre de soufflets            | 0,0                        |
| Famille de produits            | SFF                        |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14676](http://www.schmalz.com/10.01.01.14676)

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14676**

| Typ                    |                         | num            |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| Ventouse plate (ronde) | SFF 30 NBR-ESD-55 SC040 | 10.01.01.14635 |
| Schmalz-Connector      | SC 040 G1/4-AG          | 10.01.06.03414 |

