

Art.-Nr.: 10.01.01.14678



## Технические данные

| Attribute                     | Value                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A              |
| размер                        | 40,00                     |

SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



## Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 26,20 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 4,00 mm  |
| Длина резьбы LG1          | 10,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 2,7 mm   |
| Диаметр Ds                | 40,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 42,0 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4-AG  |

Конструктивные данные SFF 40 NBR-ESD-55 G1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14678



## Технические данные

| Attribute                     | Value                     |
|-------------------------------|---------------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR-ESD |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A              |
| Сила отрыва                   | 47,40 N                   |
| Всасывающая сила (-600 мбар)  | 47,40 N                   |
| Вес                           | 17,7 g                    |
| Объем                         | 4,300 cm <sup>3</sup>     |
| размер                        | 40,00                     |
| Количество складок            | 0,0                       |
| Семейство продуктов           | SFF                       |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14678](http://www.schmalz.com/10.01.01.14678)

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14678**

| Тип                        |                         | Количество предметов |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| Плоская присоска (круглая) | SFF 40 NBR-ESD-55 SC050 | 10.01.01.14637       |
| Соединитель Schmalz        | SC 050 G1/4-AG SW410    | 10.01.06.04347       |

