


Art.-Nr.: 10.01.01.14784



SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Floating vantuz SBS Thin monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj aşağıdakilerden oluşur:

- SBS Thin tipi floating vantuz



Tasarım verileri SBS 20 SF TH M1.6-AG AL

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Dış çap D	20.00 mm
Şekil kompakt ejektörler	İnce tasarım
Şekil	Standart Akış

Tasarım verileri


Attribute	Value
Yükseklik H1	5.50 mm
Yükseklik H	2.00 mm
Dış çap D	20.00 mm
İç çap d	3.00 mm
Dış G1	M1.6-M
Dmk	17.0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.14784

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	1.7 g
Hava tüketimi [l/dak]	100.0 l/min
Hava tüketimi	6.000 m³/h
Tutma kuvveti	3.0 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1.0 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 80 °C
Şekil	Standart Akış
Delik sayısı	8

**Performans verileri**

Hava tüketimi



Tutma kuvveti

**Hava tüketimi**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 SF TH	30	50	70	80	100	120

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS 20 SF TH	1	1.5	2	2.5	3	3.5



Yüzer Vantuzlu İnce

SBS 20 SF TH M1.6-AG AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14784



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14784



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14784