

Art.-Nr.: 10.01.01.14807

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Şekil	Standart Akış
Basıncılı hava bağlantısı	M5-F
Çap	20.0 mm
Malzeme	ESD/AL

SBS 20 SF M5-IG ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 20 SF M5-IG ESD/AL


Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B	22.20 mm
Yükseklik H1	17.50 mm
Yükseklik H	17.00 mm
Dış çap D	20.00 mm
Dış G1	M5-F
Dış uzunluğu LG1	5.0 mm
Dış G2	M3-F
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Dış uzunluğu LG3	6.0 mm
Delik aralığı X1	15.0 mm


Art.-Nr.: 10.01.01.14807

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	12.0 g
Hava tüketimi [l/dak]	100.0 l/min
Hava tüketimi	6.000 m³/h
Tutma kuvveti	2.0 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Performans verileri**

Hava tüketimi



Tutma kuvveti

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Art.-Nr.: 10.01.01.14807

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	0.45	0.75	0.95	1.20	1.45	1.50
SBS-ESD 20 SF	0.80	1.30	1.60	2.00	2.30	2.50
SBS-ESD 30 SF	2.00	2.30	2.70	3.50	4.30	4.90
SBS-ESD 40 SF	2.20	3.80	4.70	5.50	7.00	7.50

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14807**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14807**

Typ	Ürün numarası
Friction surface (f. spec. grippers)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14704

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14807