

Art.-Nr.: 10.01.01.14809

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Şekil	Yüksek Akış
Basıncılı hava bağlantısı	M5-F
Çap	20.0 mm
Malzeme	ESD/AL

SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Genişlik B	22.20 mm
Yükseklik H1	17.50 mm
Yükseklik H	17.00 mm
Dış çap D	20.00 mm
Dış G1	M5-F
Dış uzunluğu LG1	5.0 mm
Dış G2	M3-F
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Dış uzunluğu LG3	6.0 mm
Delik aralığı X1	15.0 mm


Tasarım verileri SBS 20 HF M5-IG ESD/AL




Art.-Nr.: 10.01.01.14809

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	12.0 g
Hava tüketimi [l/dak]	140.0 l/min
Hava tüketimi	8.400 m³/h
Tutma kuvveti	3.0 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Performans verileri**

Hava tüketimi



Tutma kuvveti

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Tutma kuvveti**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20 HF	0.5	1	2.0	2.7	3.3	4.0
SBS-ESD 30 HF	1.0	2.3	3.0	4.0	5.0	5.5
SBS-ESD 40 HF	3.0	5.1	7.8	10.0	11.0	12.0



Floating vantuz

SBS 20 HF M5-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14809



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14809



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14809

Typ	Ürün numarası
Friction surface (f. spec. grippers)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14704



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14809