

Art.-Nr.: 10.01.01.14809

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Forma	Flusso elevato
Attacco aria compressa	M5-IG
Diametro	20,0 mm
Materiale	ESD/AL

SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
- Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 20 HF M5-IG ESD/AL

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	22,20 mm
Altezza H1	17,50 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	20,00 mm
Filettatura G1	M5-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M3-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	15,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14809




Dati tecnici


Attributo	Valore
Peso	12,0 g
Consumo d'aria [l/min]	140,0 l/min
Consumo d'aria	8,400 m ³ /h
Forza di presa	3,0 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS-ESD



Dati sulle prestazioni



Consumo d'aria



Forza di presa



Consumo d'aria

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490



Forza di presa

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20 HF	0.5	1	2.0	2.7	3.3	4.0
SBS-ESD 30 HF	1.0	2.3	3.0	4.0	5.0	5.5
SBS-ESD 40 HF	3.0	5.1	7.8	10.0	11.0	12.0



Ventosa in sospensione

SBS 20 HF M5-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14809



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14809



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14809

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14704



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14809