

Art.-Nr.: 10.01.01.14813

**Datos técnicos**


Atributo	Valor
Forma	Alto caudal
Conexión de aire comprimido	M5-HE
Diámetro	30,0 mm
Material	ESD/AL

SBS 30 HF M5-IG ESD/AL

La ventosa flotante SBS-ESD se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa flotante del tipo SBS - disponible en diferentes diámetros
- Tampón de elastómero del material NBR-ESD
- Suplemento de producto opcional: soporte central (SBS-40 y SBS-60)

Repuestos disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción

**Datos de diseño**

Atributo	Valor
Anchura B	32,00 mm
Altura H1	17,50 mm
Altura H	17,00 mm
Diámetro exterior D	30,00 mm
Rosca G1	M5-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Rosca G2	M4-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	22,0 mm


Datos de diseño SBS 30 HF M5-IG ESD/AL


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14813


Art.-Nr.: 10.01.01.14813

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	30,5 g
Consumo de aire [l/min]	140,0 l/min
Consumo de aire	8,400 m³/h
Fuerza de retención	5,0 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Familia de productos	SBS-ESD

**Datos de rendimiento**

Consumo de aire



Fuerza de retención

**Consumo de aire**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Fuerza de retención**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20 HF	0.5	1	2.0	2.7	3.3	4.0
SBS-ESD 30 HF	1.0	2.3	3.0	4.0	5.0	5.5
SBS-ESD 40 HF	3.0	5.1	7.8	10.0	11.0	12.0


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14813

Ventosa flotante

SBS 30 HF M5-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14813



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14813



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14813

Typ	n
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14704



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14813