

Art.-Nr.: 10.01.01.14814



Технические данные


Attribute	Value
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	40,0 mm
Материал	ESD/AL

SBS 40 SF G1/8-IG ESD/AL

Пылесос SBS-ESD поставляется в сборе. Продукт состоит из:

- Подвесные присоски типа SBS - доступны в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала NBR-ESD
- Опциональное дополнение продукта: центральная поддержка (SBS-40 и SBS-60)

Доступные запасные части: эластомерный буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	41,00 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	40,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	32,0 mm

Конструктивные данные SBS 40 SF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14814




Технические данные

Attribute	Value
Вес	51,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	100,0 l/min
Потребление воздуха	6,000 m³/h
Сила удержания	6,5 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS-ESD



Рабочие характеристики



Потребление воздуха



Потребление воздуха

Тип	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14814WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14814

Плавающие присоски

SBS 40 SF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14814



Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14814**

Тип		Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14814