

Art.-Nr.: 10.01.01.14815




SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL

La ventosa flotante SBS-ESD se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa flotante del tipo SBS - disponible en diferentes diámetros
- Tampón de elastómero del material NBR-ESD
- Suplemento de producto opcional: soporte central (SBS-40 y SBS-60)

Repuestos disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción



Datos de diseño SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL

Datos técnicos

Atributo	Valor
Forma	Alto caudal
Conexión de aire comprimido	G1/8"-HE
Diámetro	40,0 mm
Material	ESD/AL

Datos de diseño


Atributo	Valor
Anchura B	41,00 mm
Altura H1	17,40 mm
Altura H	17,00 mm
Diámetro exterior D	40,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Rosca G2	M4-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	32,0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.14815

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	51,0 g
Consumo de aire [l/min]	190,0 l/min
Consumo de aire	11,400 m³/h
Fuerza de retención	10,5 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Familia de productos	SBS-ESD

**Datos de rendimiento**

Consumo de aire



Fuerza de retención

**Consumo de aire**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Fuerza de retención**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20 HF	0.5	1	2.0	2.7	3.3	4.0
SBS-ESD 30 HF	1.0	2.3	3.0	4.0	5.0	5.5
SBS-ESD 40 HF	3.0	5.1	7.8	10.0	11.0	12.0


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14815

Ventosa flotante

SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14815



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14815



Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14815

Typ	n
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14382



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14815