

Art.-Nr.: 10.01.01.14815

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Forma	Flusso elevato
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	40,0 mm
Materiale	ESD/AL

SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
- Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL

Dati di costruzione


Attributo	Valore
Larghezza B	41,00 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	32,0 mm




Art.-Nr.: 10.01.01.14815

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	51,0 g
Consumo d'aria [l/min]	190,0 l/min
Consumo d'aria	11,400 m³/h
Forza di presa	10,5 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS-ESD

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria



Forza di presa

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Forza di presa**

Typ	1	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20 HF	0.5	1	2.0	2.7	3.3	4.0
SBS-ESD 30 HF	1.0	2.3	3.0	4.0	5.0	5.5
SBS-ESD 40 HF	3.0	5.1	7.8	10.0	11.0	12.0



Ventosa in sospensione

SBS 40 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14815



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14815



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14815

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14815