

Art.-Nr.: 10.01.01.14818

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Forma	Flusso elevato
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diámetro	60,0 mm
Materiale	ESD/AL

SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
- Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL


Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	61,60 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diámetro esterno D	60,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	45,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14818

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	118,0 g
Consumo d'aria [l/min]	225,0 l/min
Consumo d'aria	13,500 m ³ /h
Forza di presa	18,5 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS-ESD

**Dati sulle prestazioni**

Consumo d'aria

**Consumo d'aria**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14818WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818

Ventosa in sospensione

SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14818



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14818

Typ		codice articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818