




SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil	Yüksek Akış
Basıncılı hava bağlantısı	G1/8"-F
Çap	60.0 mm
Malzeme	ESD/AL


Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B	61.60 mm
Yükseklik H1	17.40 mm
Yükseklik H	17.00 mm
Dış çap D	60.00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	5.0 mm
Dış G2	M4-F
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Dış uzunluğu LG3	6.0 mm
Delik aralığı X1	45.0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14818

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	118.0 g
Hava tüketimi [l/dak]	225.0 l/min
Hava tüketimi	13.500 m³/h
Tutma kuvveti	18.5 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Performans verileri**

Hava tüketimi

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14818WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818

Floating vantuz

SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14818



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14818

Typ	Ürün numarası
Friction surface (f. spec. grippers)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14382



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818