

Art.-Nr.: 10.01.01.14818



### Données techniques


Attribut	Valeur
Forme	High Flow
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Diamètre	60,0 mm
Matière	ESD/AL

SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL

Le ventouse à coussin d'air SBS-ESD est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière NBR-ESD
- Supplément de produit optionnel : support central (SBS-40 et SBS-60)

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction



Données de construction SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL

### Données de construction


Attribut	Valeur
Largeur B	61,60 mm
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	45,0 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14818

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	118,0 g
Consommation d'air [l/min]	225,0 l/min
Consommation d'air	13,500 m <sup>3</sup> /h
Force de préhension	18,5 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS-ESD

**Données de performance**

Consommation d'air

**Consommation d'air**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 20...40 HF	65	85	110	140	170
SBS-ESD 60 HF	110	150	180	220	250
SBS-ESD 100 HF	205	280	350	420	490

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14818](http://www.schmalz.com/10.01.01.14818)[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818)

Ventouse à coussin d'air

# SBS 60 HF G1/8-IG ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14818



Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14818

Typ		num
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14818)