


Art.-Nr.: 10.01.01.14820




SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Teknik veriler

Attribute	Value
Şekil	Standart Akış
Basınçlı hava bağlantısı	G1/8"-F
Çap	60,0 mm
Ek fonksiyon	Central Support
Malzeme	NBR-ESD/AL

Tasarım verileri


Attribute	Value
Genişlik B	61,60 mm
Yükseklik H1	17,40 mm
Yükseklik H	17,00 mm
Dış çap D	60,00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Dış G2	M4-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Dış uzunluğu LG3	6,0 mm
Delik aralığı X1	45,0 mm
Dış G3	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.01.01.14820

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	120,00 g
Hava tüketimi [l/dak]	150,0 l/min
Hava tüketimi	9,000 m³/h
Tutma kuvveti	13,0 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Performans verileri**

Hava tüketimi

**Hava tüketimi**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14820WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820

Floating vantuz

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14820



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14820

Typ		Ürün numarası
Friction surface (f. spec. grippers)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820