


Art.-Nr.: 10.01.01.14820



SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL


Datos técnicos

Atributo	Valor
Forma	Caudal standard
Conexión de aire comprimido	G1/8"-HE
Diámetro	60,0 mm
Función adicional	Soporte central
Material	NBR-ESD/AL

La ventosa flotante SBS-ESD se suministra montada. El producto se compone de:

- Ventosa flotante del tipo SBS - disponible en diferentes diámetros
- Tampón de elastomérico del material NBR-ESD
- Suplemento de producto opcional: soporte central (SBS-40 y SBS-60)

Repuestos disponibles: Tampón de elastómero, anillo de fricción



Datos de diseño SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Datos de diseño


Atributo	Valor
Anchura B	61,60 mm
Altura H1	17,40 mm
Altura H	17,00 mm
Diámetro exterior D	60,00 mm
Rosca G1	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG1	5,0 mm
Rosca G2	M4-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG3	6,0 mm
Cuadrícula de orificios X1	45,0 mm
Rosca G3	G1/8"-HE



Art.-Nr.: 10.01.01.14820

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	120,00 g
Consumo de aire [l/min]	150,0 l/min
Consumo de aire	9,000 m³/h
Fuerza de retención	13,0 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Familia de productos	SBS-ESD

**Datos de rendimiento**

Consumo de aire

**Consumo de aire**

Typ	2	3	4	5	6
SBS-ESD 10 SF	39.50	53.50	67.50	81.50	96.50
SBS-ESD 20...40 SF	50.00	70.00	85.00	100.00	125.00
SBS-ESD 60 SF	80.00	105.00	130.00	150.00	175.00
SBS-ESD 100 SF	110.00	150.00	190.00	225.00	260.00

**Documentación adicional**Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14820WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820

Ventosa flotante

SBS 60 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14820



Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14820

Typ		Número de artículo
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Superficie de fric. (pinzas espec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14820