

Art.-Nr.: 10.01.01.14821



Технические данные


Attribute	Value
Форма	Стандартный расход
Подсоединение сжатого воздуха	G1/8"-F
Диаметр	40,0 mm
Дополнительная функция	Центральная опора
Материал	ESD/AL

SBS 40 SF G1/8-IG CS ESD/AL

Пылесос SBS-ESD поставляется в сборе. Продукт состоит из:

- Подвесные присоски типа SBS - доступны в различных диаметрах
- Эластомерный буфер из материала NBR-ESD
- Опциональное дополнение продукта: центральная поддержка (SBS-40 и SBS-60)

Доступные запасные части: эластомерный буфер, фрикционное кольцо



Конструктивные данные

Attribute	Value
Ширина B	41,00 mm
Высота H1	17,40 mm
Высота H	17,00 mm
Наружный диаметр D	40,00 mm
Резьба G1	G1/8"-F
Длина резьбы LG1	5,0 mm
Резьба G2	M4-F
Длина резьбы LG2	6,0 mm
Длина резьбы LG3	6,0 mm
Форма отверстия X1	32,0 mm

Конструктивные данные SBS 40 SF G1/8-IG CS ESD/AL



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14821

Art.-Nr.: 10.01.01.14821



Технические данные

Attribute	Value
Вес	53,0 g
Потребление воздуха [л/мин]	100,0 l/min
Потребление воздуха	6,000 m³/h
Сила удержания	6,5 N
Диапазон давления (рабочее давление) [бар]	1,0 ... 6,0 бар
Семейство продуктов	SBS-ESD



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14821Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14821**

Тип		Количество предметов
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Поверхность трения (для спец. захватов)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819

