

Art.-Nr.: 10.01.01.14821

**Dati tecnici**


Attributo	Valore
Forma	Flusso normale
Attacco aria compressa	G1/8"-IG
Diametro	40,0 mm
Funzione supplementare	Sostegno centrale
Materiale	NBR-ESD/AL

SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

La ventosa flottante SBS-ESD viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

- Ventosa flottante del tipo SBS - disponibile in diversi diametri
- Tampone in elastomero di materiale NBR-ESD
- Supplemento prodotto opzionale: supporto centrale (SBS-40 e SBS-60)

Parti di ricambio disponibili: Tampone in elastomero, anello di attrito



Dati di costruzione SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Larghezza B	41,00 mm
Altezza H1	17,40 mm
Altezza H	17,00 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	5,0 mm
Filettatura G2	M4-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG3	6,0 mm
Griglia forata X1	32,0 mm
Filettatura G3	G1/8"-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14821

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	53,00 g
Consumo d'aria [l/min]	100,0 l/min
Consumo d'aria	6,000 m³/h
Forza di presa	6,5 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famiglia di prodotti	SBS-ESD

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14821

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14821**

Typ		Numero articolo
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Superficie d'attrito (pinze spec.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819

