

Art.-Nr.: 10.01.01.14821

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Forme	Standard Flow
Raccord air comprimé	G1/8"-F
Diamètre	40,0 mm
Fonction supplémentaire	Renfort médian
Matière	NBR-ESD/AL

SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Le ventouse à coussin d'air SBS-ESD est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse à coussin d'air de type SBS - disponible en différents diamètres
- Tampon en élastomère en matière NBR-ESD
- Supplément de produit optionnel : support central (SBS-40 et SBS-60)

Pièces de rechange disponibles : Tampon élastomère, disque de friction

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Largeur B	41,00 mm
Hauteur H1	17,40 mm
Hauteur H	17,00 mm
Diamètre extérieur D	40,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	5,0 mm
Filetage G2	M4-F
Longueur du filetage LG2	6,0 mm
Longueur du filetage LG3	6,0 mm
Espacement des trous X1	32,0 mm
Filetage G3	G1/8"-F

Données de construction SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL



Art.-Nr.: 10.01.01.14821

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	53,00 g
Consommation d'air [l/min]	100,0 l/min
Consommation d'air	6,000 m³/h
Force de préhension	6,5 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Famille de produits	SBS-ESD

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14821

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14821**

Typ		Nombre d'article
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14382
Surface de frottement (pinces spéc.)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55	10.01.01.14819

