

Art.-Nr.: 10.01.01.14821

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Şekil	Standart Akış
Basıncılı hava bağlantısı	G1/8"-F
Çap	40,0 mm
Ek fonksiyon	Central Support
Malzeme	NBR-ESD/AL

SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Floating vantuz SBS-ESD monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

- SBS tipi floating vantuz - farklı çaplarda mevcuttur
- NBR-ESD malzemeden yapılmış elastomer tampon
- İsteğe bağlı ürün eki: merkezi destek (SBS-40 ve SBS-60)

Mevcut yedek parçalar: elastomer tampon, sürtünme halkası



Tasarım verileri SBS 40 SF G1/8-IG CS NBR-ESD/AL

Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B	41,00 mm
Yükseklik H1	17,40 mm
Yükseklik H	17,00 mm
Dış çap D	40,00 mm
Dış G1	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG1	5,0 mm
Dış G2	M4-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Dış uzunluğu LG3	6,0 mm
Delik aralığı X1	32,0 mm
Dış G3	G1/8"-F



Art.-Nr.: 10.01.01.14821

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	53,00 g
Hava tüketimi [l/dak]	100,0 l/min
Hava tüketimi	6,000 m³/h
Tutma kuvveti	6,5 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	1,0 ... 6,0 bar
Ürün ailesi	SBS-ESD

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14821**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14821**

Typ	Ürün numarası
Friction surface (f. spec. grippers)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
Sürtünme yüzeyi (f. spec. tutucular)	REIB-FL SBS NBR-ESD-55
	10.01.01.14382
	10.01.01.14819

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14821