


Ventosa plana (redonda)

SFF 30 EPDM-45 NPT1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14994




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	30,00

SFF 30 EPDM-45 NPT1/4-AG

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	19,50 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Longitud de rosca LG1	10,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm
Rosca G1	NPT1/4-AG

Datos de diseño SFF 30 EPDM-45 NPT1/4-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14994

Art.-Nr.: 10.01.01.14994

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Fuerza de arranque	25,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	26,90 N
Peso	9,80 g
Volumen	1,700 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14994

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14994**

Typ	Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 040 NPT1/4-AG 10.01.06.04922
Ventosa plana (redonda)	SFF 30 EPDM-45 SC040 10.01.01.14048

