


Art.-Nr.: 10.01.01.14995




## Datos técnicos

| Atributo                      | Valor        |
|-------------------------------|--------------|
| Material de ventosa           | EPDM         |
| Dureza del material [Shore A] | 45,0 Shore A |
| Tamaño                        | 30,00        |

SFF 30 EPDM-45 NPT1/4-IG

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC



## Datos de diseño

| Atributo               | Valor     |
|------------------------|-----------|
| Altura H               | 30,80 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm   |
| Longitud de rosca LG1  | 12,0 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm   |
| Recorrido de resorte Z | 2,0 mm    |
| Diámetro Ds            | 30,0 mm   |
| Diámetro Dmax(S)       | 31,5 mm   |
| Rosca G1               | NPT1/4-IG |

Datos de diseño SFF 30 EPDM-45 NPT1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14995

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | EPDM                  |
| Dureza del material [Shore A]    | 45,0 Shore A          |
| Fuerza de arranque               | 25,10 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 26,90 N               |
| Peso                             | 10,30 g               |
| Volumen                          | 1,700 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 30,00                 |
| Número de pliegues               | 0,0                   |
| Familia de productos             | SFF                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14995](http://www.schmalz.com/10.01.01.14995)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14995**

| Typ                     |                      | Número de artículo |
|-------------------------|----------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector       | SC 040 NPT1/4-IG     | 10.01.06.04923     |
| Ventosa plana (redonda) | SFF 30 EPDM-45 SC040 | 10.01.01.14048     |

