

Ventosa plana (redonda)

## SFF 40 SI-55 NPT1/4-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14998




### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa           | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| Tamaño                        | 40,00                 |
| Características del material  | Compatible con la FDA |

SFF 40 SI-55 NPT1/4-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

| Atributo               | Valor     |
|------------------------|-----------|
| Altura H               | 25,00 mm  |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm   |
| Longitud de rosca LG1  | 10,0 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 17,0 mm   |
| Recorrido de resorte Z | 2,7 mm    |
| Diámetro Ds            | 40,0 mm   |
| Diámetro Dmax(S)       | 42,0 mm   |
| Rosca G1               | NPT1/4-AG |

Datos de diseño SFF 40 SI-55 NPT1/4-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14998](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14998)

Art.-Nr.: 10.01.01.14998

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa              | Silicona SI           |
| Dureza del material [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Fuerza de arranque               | 47,40 N               |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 48,60 N               |
| Peso                             | 17,7 g                |
| Volumen                          | 4,300 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 40,00                 |
| Número de pliegues               | 0,0                   |
| Familia de productos             | SFF                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14998](http://www.schmalz.com/10.01.01.14998)

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14998**

| Typ                     |                      | n              |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Schmalz-Connector       | SC 050 NPT1/4-AG MOD | 10.01.06.04896 |
| Ventosa plana (redonda) | SFF 40 SI-55 SC050   | 10.01.01.13750 |

