


Ventosa plana (redonda)

SFF 40 SI-55 NPT1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14999




Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	40,00
Características del material	Compatible con la FDA

SFF 40 SI-55 NPT1/4-IG

La ventosa SFF (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	36,30 mm
Diámetro nominal dn	4,10 mm
Longitud de rosca LG1	12,0 mm
Tamaño de la llave SW1	17,0 mm
Recorrido de resorte Z	2,7 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm
Rosca G1	NPT1/4-IG

Datos de diseño SFF 40 SI-55 NPT1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14999

Art.-Nr.: 10.01.01.14999

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	47,40 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	48,60 N
Peso	17,30 g
Volumen	4,300 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14999

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14999**

Typ		Número de artículo
Schmalz-Connector	SC 050 NPT1/4-IG MOD	10.01.06.04902
Ventosa plana (redonda)	SFF 40 SI-55 SC050	10.01.01.13750

